

## Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83698




- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür

## Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1   |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1   |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1   |
| SCHUKO®              | 4   |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 63 A  |
| InA                  | 63 A  |
| RDF                  | 0.7   |
| Anschluss/Zuleitung  | • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm <sup>2</sup>  |
| Schutzart            | IP 43   |
| Gehäusematerial      | Metall  |
| Gewicht              | 27000 g   |
| Höhe                 | 700 mm  |
| Breite               | 300 mm  |
| Tiefe                | 310 mm  |
| Prüfzeichen          | EAC   |

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 471

Maße in mm