

RAPIDO® Anbaugerätestecker CEEplus®

Bestellnr. 957




- Schraubkontakt
- mit 4 Zusatzkontakten
- gerade Steckrichtung
- Zentralbefestigung 61 mm Ø

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p+Z
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	132 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	
	3	16
2 MB 220/216	Pole	5
Maße in mm	a	70
	b	69
	c	max.73
	d	44
	e	Ø61
	f	33,25
	e1	—
	f1	—
	Klemmen für Leiterquer-	1
	schnitt von bis mm²	—2,5 —2,5