

## Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 14521




- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- **X-CONTACT®**
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung ersetzt die StarTOP® Kupplung 980

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 54
Gewicht	188 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

### Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32
		3	5	5
3 MB 79	Pole			
Maße in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1	1	2,5
		-2,5	-2,5	-6