

Anbausteckdose

Bestellnr. 20148A




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- einheitlicher Bohrlochabstand
- Steckdosen mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	110x106 mm
Bohrloch	90x90 mm
Neigung	15°
Gewicht	727 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32	63	125	
1 MB 580/601	Pole	5	5	4	5	
Maße in mm	a	110	110	110	110	114
	b	106	106	106	106	110
	c	55	59	84	84	75
	d	90	90	90	90	90
	e	90	90	90	90	90
	f	5,2	5,2	6,5	6,5	6,2
	g	8	8	12	12	13
	g.1	2	2	2	2	2
	h	110	115	128	128	133
	i	89	106	113	113	126
	k	28	46	64	67	103
	l	78	87	92	92	94
	l1	-	-	98	98	107
	<	15°	15°	20°	15°	15°
Klemme für Leiterquer-		1,5	2,5	6	6	25
schnitt von bis mm²		-4	-10	-20	-20	-70