

## Anbaugerätestecker


Bestellnr. 3782

highly heat resistant contact carrier, nickel plated contacts, with protective cap

### Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gewicht	436 g

### Abmessungen



Drawing	Amp.	16	32
2 MB 203	Poles	7	7
Dim. in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	132	137
	d	70	70
	e	70	70
	f	6.3	6.3
	g	11	11
	g.1	2	2
	h	107	111
	s	86	102
	l	30	30
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1 -2.5	2.5 -6