

## Stecker

Bestellnr. 661A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 2 p            |
| Volt              | 50 V           |
| Uhrzeitstellung   | 10 h           |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 163 g          |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC       |

## Abmessungen



| Zeichnung                       | Amp. | 16   |      | 32   |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                 |      | 2    | 3    | 2    | 3    |
| 2 MB 158                        | Pole |      |      |      |      |
| Maße in mm                      | a    | 150  | 150  | 150  | 150  |
|                                 | b    | 55   | 55   | 55   | 55   |
|                                 | h    | 58   | 58   | 58   | 58   |
|                                 | m    | 128  | 128  | 128  | 128  |
|                                 | n    | 130  | 130  | 130  | 130  |
|                                 | y    | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | —10  | —10  | —10  | —10  |