

Kupplung

Bestellnr. 721A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 2 p |
| Volt | 40-50 V |
| Uhrzeitstellung | 12 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 208 g |
| Prüfzeichen | EAC, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 3 MB 36 | Amp. Pole | 16 | | 32 | |
|--|--------------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Maße in mm | a | 164 | 164 | 164 | 164 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | m | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | y | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm² | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | —10 | —10 | —10 | —10 |