

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7247




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- FI-Schalter (0,03A)
- andere Nennfehlerströme auf Anfrage mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2353 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
<b>1 MB 181/620</b>	<b>Pole</b>							
<b>Maße in mm</b>	<b>a</b>	364	364	364	364	364	460	460
	<b>b</b>	134	134	134	134	134	180	180
	<b>c</b>	160	162	163	168	168	202	202
	<b>d</b>	347	347	347	347	347	440	440
	<b>e</b>	117	117	117	117	117	160	160
	<b>f</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	<b>g</b>	8	8	8	8	8	8	8
	<b>h</b>	391	395	398	408	411	505	505
	<b>M</b>	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	<b>M*</b>	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	<b>Leitung bis mm Ø</b>	27	27	27	27	27	27	27
	<b>Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²</b>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25