

Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83744




- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 32 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 1 p, B |
| Vorsicherung max. | 100 A |
| InA | 46 A |
| RDF | 0.75 |
| Anschluss/Zuleitung | • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 22240 g |
| Höhe | 530 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Prüfzeichen | EAC |

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 437

Maße in mm