

Wandsteckdose

Bestellnr. 5602306H




- Schraubkontakt
- anschlussfertig verdrahtet
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- Schalter 3-polig mit Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Kunststoff

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 714	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	163	163	165	168	168	169
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	241	245	249	252	252	255
	a	25	25	25	25	25	25
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Leitung bis mm Ø	25	25	25	25	25	25
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		-10	-10	-10	-10	-10	-10