

Wandsteckdose

Bestellnr. 5603406H




- Schraubkontakt
- anschlussfertig verdrahtet
- **X-CONTACT®**
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- Schalter 3-polig mit Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Abmessungen



| Zeichnung 1 MB 713 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|--------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | c | 160 | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 |
| | d | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| | e | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | f | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| | g | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | h | 238 | 244 | 243 | 249 | 249 | 250 |
| | a | | 25 | | | 25 | |
| | M | 1x25 und 1x32 | | | 1x25 und 1x32 | | |
| | M* | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 | 2x25 |
| Leitung bis mm Ø | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm* | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |