

## Anbausteckdose

Bestellnr. 206A



- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Neigung 20°
- Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

## Technische Daten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ampere            | 63 A             |
| Pole              | 4 p              |
| Volt              | 500 V            |
| Uhrzeitstellung   | 7 h              |
| Hertz             | 50-60 Hz         |
| Anschluss technik | Schraubkontakt   |
| Kontakt           | X-CONTACT®       |
| Schutzart         | IP 67            |
| Flansch           | 110x106 mm       |
| Bohrloch          | 85x77 mm         |
| Neigung           | 20 °             |
| Gewicht           | 207 g            |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, CN, CQC |

## Abmessungen



| 1 MB 298<br>1 MB 601<br>Maße in mm             | Amp.<br>Pole | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a  |              | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 |
| b  |              | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 |
| c  |              | 85  | 85  | 85  | 75  | 75  | 75  |
| d  |              | 85  | 85  | 85  | 90  | 90  | 90  |
| e  |              | 77  | 77  | 77  | 90  | 90  | 90  |
| f  |              | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| g  |              | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  |
| g.1  |              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| h  |              | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 |
| i  |              | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 | 126 |
| k  |              | 67  | 67  | 67  | 103 | 103 | 103 |
| l  |              | 92  | 92  | 92  | 94  | 94  | 94  |
| l1   |              | 98  | 98  | 98  | 107 | 107 | 107 |
| <  |              | 20° | 20° | 20° | 15° | 15° | 15° |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
|  |              | -25 | -25 | -25 | 70  | 70  | 70  |