

Anbausteckdose TM

Bestellnr. 22189A




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Neigung 15°
- (Form BS)

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	114x110 mm
Bohrloch	90x90 mm
Neigung	15 °
Gewicht	1232 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63		125		
		Pole	5	3	4	5
1 MB 601						
Maße in mm						
a		110	114	114	114	114
b		106	110	110	110	110
c		84	75	75	75	75
d		90	90	90	90	90
e		90	90	90	90	90
f		6,5	6,2	6,2	6,2	6,2
g		12	13	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2
h		128	133	133	133	133
i		113	126	126	126	126
k		67	103	103	103	103
l		92	94	94	94	94
l1		98	107	107	107	107
<		15°	15°	15°	15°	15°
Klemmen für Leiterquer-		6	25	25	25	25
schnitt von bis mm*		-20	-70	-70	-70	-70