

## Wandsteckdose

Bestellnr. 23954




- Schraubkontakt
- System 2 (63 A ist nicht genormt)
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Befestigung von innen
- Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	2 p
Volt	50 V
Uhrzeitstellung	10 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	366 g
Prüfzeichen	CN,CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	
	2	3
1 MB 43		
Maße in mm	a	128 128
	b	84 84
	c	136 136
	d	11 11
	e	68 68
	f	5,3 5,3
	g	4 4
	h	158 158
	M	32 32
	M*	2x25 (blind) zum Ausschneiden
	Leitung bis mm Ø	18/25 18/25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	2,5 2,5 —10 —10	