

Stecker AM-TOP® TM

Bestellnr. 24673




- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz mit Schutzkappe (Form CP)

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	500-50 V
Uhrzeitstellung	2 h
Hertz	500-300 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		3	5	4	5
2 MB 240	Pole				
Maße in mm	a	148	153	191	185
	b	70	87	94	101
	h	75	92	97	105
	n	108	112	141	133
	y	14,5	16	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5	2,5
	schnitt von bis mm²	—2,5	—2,5	—6	—6