

Wandgerätestecker

Bestellnr. 360




- Schraubkontakt

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 931 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 63 | | | 125 | |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2 MB 36 | Pole | | | | | |
| Maße in mm | a | 170 | 170 | 170 | 264 | 264 |
| | b | 118 | 118 | 118 | 163 | 163 |
| | c | 171 | 171 | 171 | 205 | 205 |
| | d | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 240 | 240 |
| | e | 103 | 103 | 103 | 140 | 140 |
| | f | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| | h | 250 | 250 | 250 | 355 | 355 |
| | M | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| | M* | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 50 | 50 |
| | α | 25° | 25° | 25° | 20° | 20° |
| | Leitung bis mm Ø | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 |
| | Klemmen für Leiterquer- | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| | schnitt von bis mm² | -16 | -16 | -16 | -35 | -35 |