

Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT

Bestellnr. 36




- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schneidklemmen - SafeCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 384 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, NL,Kema, CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 3 MB 60 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|--|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 160 | 174 | 172 | 214 | 214 | 210 |
| | b | 57 | 61 | 69 | 75 | 75 | 80 |
| | h | 83 | 92 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| | y | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm² | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6 | —6 | —6 |