

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5110A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 63 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 2400 g         |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung                       | Amp. | 63     |        |        |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------|
|                                 |      | 3      | 4      | 5      |
| 1 MB 180                        | Pole |        |        |        |
| Maße in mm                      | a    | 260    | 260    | 260    |
|                                 | b    | 160    | 160    | 160    |
|                                 | c    | 198    | 198    | 198    |
|                                 | d    | 240    | 240    | 240    |
|                                 | e    | 140    | 140    | 140    |
|                                 | f    | 8,1    | 8,1    | 8,1    |
|                                 | g    | 8      | 8      | 8      |
|                                 | h    | 303    | 303    | 303    |
|                                 | M    | 40     | 40     | 40     |
|                                 | M*   | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |
| Leitung bis mm Ø                |      | 27     | 27     | 27     |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 6      | 6      | 6      |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | —25    | —25    | —25    |