

## EverGUM® Steckdosenleiste

Bestellnr. 70027




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe

### Technische Daten

SCHUKO®	4	
Absicherung	•	1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
Vorsicherung max.	16 A	
InA	16 A	
RDF	1	
Anschluss/Zuleitung	•	2 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart	IP 44	
Gehäusematerial	Vollgummi	
Gewicht	3352 g	
Höhe	445 mm	
Breite	135 mm	
Lagerkombination	A	

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 44

Maße in mm