

EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 70352




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Absicherung	• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	6700 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm
Lagerkombination	A

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 48a

Maße in mm