

## EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 70702




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

SCHUKO®	6
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	9850 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm
Lagerkombination	B

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 48a

Maße in mm