

EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 71062




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 LS 63 A, 3 p, C • 1 LS 32 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 1 p, B |
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0.85 |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 13500 g |
| Höhe | 380 mm |
| Breite | 320 mm |
| Lagerkombination | D |

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 41

Maße in mm