

## EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 7304214




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
Schweiz - Typ 23	4
Schweiz - Typ 25	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1 Leitung bis 5 x 16 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	9180 g
Höhe	380 mm
Breite	230 mm
Lagerkombination	D

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 42

Maße in mm