

EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 7408884GB



- Gehäuse aus Vollgummi
- schwarz
- anschlussfertig verdrahtet
- tragbar, stapelbar
- anscharnierter Deckel
- mit Edelstahl-Schnellverschluss

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
System GB	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 16 A, 3 p, C • 4 LS 13A, 1 p, C
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	9040 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm
Lagerkombination	D

Abmessungen

