

## Anbausteckdose

Bestellnr. 75078




- Schraubkontakt
- Neigung 15°
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 400 A          |
| Pole              | 5 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gewicht           | 8100 g         |

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 637

Maße in mm