

Anbausteckdose

Bestellnr. 75136




- Schraubkontakt
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar

Technische Daten

Ampere	400 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 64
Gewicht	7850 g

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 388/1

Maße in mm