

## Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83691




- als Notstromeinspeisung, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
- Gehäuse: Edelstahl rostfrei (Material 1.4301) geschliffen (K240)
- Auf Wunsch Material 1.4571.

## Technische Daten

Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 CEE-Anbaugerätestecker 63 A, 5 p, 400 V</li> <li>• 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Leitungseinführungstüllen unten, geeignet für Leitungsdurchmesser von 13 - 49 mm</li> <li>• 1 Messing-Verschlusschraube M 20 unten, Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckter Kupplung verschließbar</li> <li>• 1 Erdungsschraube M 6 innen</li> <li>• 1 Set Wandbefestigungslaschen</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	27000 g
Höhe	700 mm
Breite	300 mm
Tiefe	310 mm
Lagerkombination	D

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 471

Maße in mm