

Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83692




- als Notstromeinspeisung, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
- Gehäuse: Edelstahl rostfrei (Material 1.4301) geschliffen (K240)
- Auf Wunsch Material 1.4571.

Technische Daten

Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CEE-Anbaugerätestecker 125 A, 5 p, 400 V • 1 Klemmenleiste 5 x 50 mm²
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Leitungseinführungstüllen unten, geeignet für Leitungsdurchmesser von 13 - 49 mm • 1 Messing-Verschlusschraube M 20 unten, Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, bei gesteckter Kupplung verschließbar • 1 Erdungsschraube M 6 innen • 1 Set Wandbefestigungslaschen
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	30000 g
Höhe	700 mm
Breite	300 mm
Tiefe	310 mm
Lagerkombination	D

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 471

Maße in mm