

Unterputz-Verteiler

Bestellnr. 83968A



- als Notstromeinspeisung, anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür
- Gehäuse: Fronttür und Blendrahmen Edelstahl rostfrei (Material 1.4301) geschliffen (K240)
- auf Wunsch Material 1.4571.
- Unterputzkasten Edelstahl rostfrei (Material 1.4301) blank
- Maße: 580 x 420 x 200 mm (H x B x T)

Technische Daten

Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CEE-Anbaugerätestecker 16 A, 5 p, 400 V • 1 Netzumschalter 63 A, 4 p • 1 Frontschild: Netz-0-Notstrom
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Leitungseinführungstüllen oben und 2 unten, geeignet für Leitungsdurchmesser von 13 - 49 mm • Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 16 mm²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	16700 g
Höhe	520 mm
Breite	360 mm
Tiefe	200 mm
Lagerkombination	D

Abmessungen