

Steckdosenleiste

Bestellnr. 88125NF




- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse elektrograu RAL 7035
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- Aufhängebügel wird beigelegt

Technische Daten

franz./belg. Norm	3
Absicherung	• 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A
Anschluss/Zuleitung	• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1108 g
Höhe	401 mm
Breite	97 mm
Lagerkombination	D

Abmessungen



Zeichnung		
5 MB 35		
Maße in mm	a	401
	b	97
	c	63
	d	364
	e	56
	f	5,5
	g	4
	M	25
	M*	25