

AMAXX® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 910001




- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

| | | |
|---------------------|------------|---|
| SCHUKO® | 2 | |
| Absicherung | | <ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 25 A, 2 p, 0,03 A • 2 LS 16 A, 1 p, C |
| Vorsicherung max. | 25 A | |
| InA | 25 A | |
| RDF | 1 | |
| Anschluss/Zuleitung | | • für 1 Leitung bis 3 x 10 mm ² |
| Schutzart | IP 44 | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Gewicht | 1740 g | |
| Höhe | 130 mm | |
| Breite | 225 mm | |
| Lagerkombination | A | |

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 531

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 25 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.