

## AMAXX® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 931397




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
franz./belg. Norm	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Unterspannungsauslöser mit NOT-AUS-Taster (MN-Schaltung)</li> <li>• 1 LS-Schalter 16 A, 3 p+N, C</li> <li>• 1 LS-Schalter 16 A, 1 p+N, C</li> </ul>
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G2,5mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker 16 A 5 p</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	5304 g
Höhe	390 mm
Breite	225 mm
Lagerkombination	D

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 522

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.