

## Wandsteckdose

Bestellnr. 9327



- Schraubkontakt
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- zwei Außenbefestigungen
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar

## Technische Daten

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ampere            | 16 A                    |
| Pole              | 4 p                     |
| Volt              | nach Trenntransformator |
| Uhrzeitstellung   | 12 h                    |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt          |
| Kontakt           | standard                |
| Schutzart         | IP 67                   |
| Gewicht           | 378 g                   |

## Abmessungen



| Zeichnung               | Amp. | 16                            |      |      | 32                            |      |      |
|-------------------------|------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|
|                         |      | 3                             | 4    | 5    | 3                             | 4    | 5    |
| 1 MB 622                | Pole |                               |      |      |                               |      |      |
| Maße in mm              | a    | 100                           | 100  | 100  | 100                           | 100  | 100  |
|                         | b    | 101                           | 101  | 101  | 109                           | 109  | 109  |
|                         | c    | 117                           | 125  | 131  | 157                           | 157  | 160  |
|                         | d    | 50                            | 50   | 50   | 50                            | 50   | 50   |
|                         | e    | 84                            | 84   | 84   | 92                            | 92   | 92   |
|                         | f1   | 5,3                           | 5,3  | 5,3  | 5,3                           | 5,3  | 5,3  |
|                         | f2   | 5,3                           | 5,3  | 5,3  | 5,3                           | 5,3  | 5,3  |
|                         | g    | 6,5                           | 6,5  | 6,5  | 6,5                           | 6,5  | 6,5  |
|                         | h    | 131                           | 131  | 132  | 148                           | 148  | 148  |
|                         | i    | 24,7                          | 24,7 | 24,7 | 27,5                          | 27,5 | 27,5 |
|                         | M    | 25 (optional M20)             |      |      | 32 (optional M25)             |      |      |
|                         | M*   | 2x25 (blind) zum Ausschneiden |      |      | 2x25 (blind) zum Ausschneiden |      |      |
| Leitung bis mm Ø        |      | 18 (M25) und 15 (M20)         |      |      | 25 (M32) und 18 (M25)         |      |      |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 1,5                           |      |      | 2,5                           |      |      |
| schnitt von bis mm*     |      | -4                            |      |      | -6                            |      |      |