

AirKRAFT®

Bestellnr. 94564RO




- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 LS 16 A, 3 p, C • 1 LS 16 A, 1 p, B |
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 2321 g |
| Lagerkombination | B |

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 441
Maße in mm