

## AMAXX® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 970002SI




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anschnarriert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

### Technische Daten

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1                                                                                                                                    |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1                                                                                                                                    |
| SCHUKO®              | 3                                                                                                                                    |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 LS 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 32 A                                                                                                                                 |
| InA                  | 32 A                                                                                                                                 |
| RDF                  | 1                                                                                                                                    |
| Anschluss/Zuleitung  | • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>                                                                                           |
| Schutzart            | IP 44                                                                                                                                |
| Gehäusematerial      | Kunststoff                                                                                                                           |
| Gewicht              | 5000 g                                                                                                                               |
| Höhe                 | 260 mm                                                                                                                               |
| Breite               | 225 mm                                                                                                                               |
| Lagerkombination     | D                                                                                                                                    |

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 630

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen         | Schutzart | Tiefe  |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44     | 282 mm |
|                    | IP 67     | 326 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44     | 342 mm |
|                    | IP 67     | 350 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44     | 354 mm |
|                    | IP 67     | 362 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44     | 372 mm |
|                    | IP 67     | 382 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden.  
1 x M 32 oben, 1 x M 25 oben und 1 x M 20 oben.