

AMAXX® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 970004GE




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe
- mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A • 2 LS 16 A, 3 p, C • 4 LS 16 A, 1 p, C |
| Vorsicherung max. | 40 A |
| InA | 40 A |
| RDF | 0.7 |
| Anschluss/Zuleitung | • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm ² |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 5000 g |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 225 mm |
| Lagerkombination | D |

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 630

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 282 mm |
| | IP 67 | 326 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 342 mm |
| | IP 67 | 350 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 354 mm |
| | IP 67 | 362 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 372 mm |
| | IP 67 | 382 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden.
1 x M 32 oben, 1 x M 25 oben und 1 x M 20 oben.