

## RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 997




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- für Wanddurchbruch 61 mm Ø
- Zentralbefestigung

### Technische Daten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere            | 16 A                       |
| Pole              | 3 p                        |
| Volt              | 230 V                      |
| Uhrzeitstellung   | 6 h                        |
| Hertz             | 50-60 Hz                   |
| Anschlussstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt           | standard                   |
| Schutzart         | IP 44                      |
| Gewicht           | 140 g                      |

### Abmessungen



| Zeichnung                                 | Amp.        | 16        |
|---|-------------|-----------|
| <b>1 MB 468</b>                           | <b>Pole</b> | <b>3</b>  |
| Maße in mm                                | a           | 69        |
|   | b           | 57        |
|   | c           | 55        |
|   | k           | max. 30   |
|   | h           | 87        |
|   | l           | 61        |
|   | l1          | 33,25     |
|   | t           | 2-9       |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² |             | 1,5<br>—4 |