

Phasenwender Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 3357




- Schraubkontakt

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	165 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32		
		Pole		4	5	3
Maße in mm						
a		85	85	75	75	75
b		85	85	90	90	90
c		75	79	87	87	90
d		64	64	45	45	45
d1		10	10	13	13	13
e		64	64	78	78	78
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		6	6	6	6	6
g.1		2	2	2	2	2
h		129	129	137	137	138
l		50	50	55	55	55
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²						
		1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6