

Cepex-Wandsteckdose, grau

Bestellnr. 4104




- Schraubkontakt
- ballwurfsicher nach DIN 18032

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	295 g

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 312	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maß in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm?		—4	—4	—4	—6	—6	—6