

## Cepex-Wandsteckdose, grau

Bestellnr. 4104



- Schraubkontakt
- ballwurfsicher nach DIN 18032

### Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ampere          | 16 A     |
| Pole            | 4 p      |
| Volt            | 500 V    |
| Uhrzeitstellung | 7 h      |
| Hertz           | 50-60 Hz |
| Schutzart       | IP 44    |
| Gewicht         | 295 g    |

### Abmessungen

| Zeichnung<br>1 MB 312 | Amp.<br>Pole  | 16     |        |        | 32     |        |        |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |   | 3      | 4      | 5      | 3      | 4      | 5      |
| Maß in mm             | a   | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     |
|                       | b   | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
|                       | c   | 87     | 87     | 87     | 99     | 99     | 99     |
|                       | d   | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
|                       | e   | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
|                       | f   | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    |
|                       | g   | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    |
|                       | k   | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     |
|                       | y   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   |
|                       | M   | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 |
|                       | Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
|                       |   | -4     | -4     | -4     | -6     | -6     | -6     |