


Cepex-Wandsteckdose, grau

Bestellnr. 4105




- Schraubkontakt
- ballwurfsicher nach DIN 18032

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	307 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 312	Pole						
Maß in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6