

Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 399



- Schraubkontakt
- mit Klappdeckel

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	275 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32		
		4	5	3	4	5
2 MB 43	Pole					
Maße in mm	a	85	85	75	75	75
	b	85	85	90	90	90
	c	104	106	115	115	117
	d	64	64	45	45	45
	dt	10	10	13	13	13
	e	64	64	78	78	78
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	27	27	27	27	27
	g.1	2	2	1	1	1
	h	140	140	150	150	150
	l	50	50	55	55	55
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6