

Wandgerätestecker

Bestellnr. 3230




- Schraubkontakt

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	1 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	150 g
Prüfzeichen	DE,VDE, CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 32	Pole						
Maße in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) zum Ausschneiden			2x25 (blind) zum Ausschneiden		
	Leitung bis mm Ø	15	15	15	18/25	18/25	18/25
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	1	1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6