MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13214

- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	2 h
Hertz	300-500 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 67
Gewicht	886 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63			125		
2 MB 225	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6	25	25	25
schnitt von bis mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.