MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14210

- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- X-CONTACT®
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	950 g
Prüfzeichen	DE,VDE, CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung 3 MB 68	Amp.	63			125		
	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6	25	25	25
schnitt von bis mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.