

Doppelt schützt besser

Die neue abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO in 16 und 32 A

Anlagen und Maschinen arbeiten Tag und Nacht, Förderbänder laufen und Kräne verladen tonnenschweres Material: in Containerhäfen und Werften, in der Schwerindustrie, im Bergbau und in der Lebensmittelindustrie herrscht immer viel Betrieb. Überall muss für einen reibungslosen, kosteneffizienten Arbeitsablauf zuverlässig Strom fließen. Hier überzeugt die komplett neu überarbeitete abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO in 16 und 32 A von MENNEKES.

Komfortabel und zeitsparend installiert

Das Gehäuseunterteil der Wandsteckdose DUO ist um 180 Grad drehbar. So können Sie die M32-Kabeleinführung flexibel für eine Einspeisung des Kabels von oben oder unten nutzen. Am Gehäuseunterteil befinden sich vier geschlossene Kabeleinführungs-Öffnungen mit vorbereitetem Gewinde (3 x M25- und 1 x M32-Kabel), die sich einfach mit einem Werkzeug durchstoßen lassen. So müssen Sie nur die benötigten Kabeleinführungen aufbrechen und sparen Blindstopfen – und die Wandsteckdose bleibt maximal dicht und geschützt. Stabile Kabelverschraubungen für M32- und M25-Kabel können Sie als Zubehör ebenfalls bei MENNEKES erwerben.

Mit der herausnehmbaren Montageplatte ist eine bequeme Kabelinstallation möglich. Steckdose und Lasttrennschalter sitzen auf der Montageplatte und werden Ihnen bereits vorverdrahtet geliefert. So können Sie alle Komponenten schnell zusammen an der Wand montieren, Steckdose und Schalter aber auch jederzeit bequem als Einheit über die Montageplatte ausbauen – um auf einer sicheren Ablagefläche z.B. Wartungsarbeiten an Schalter oder Steckdose durchzuführen.

Die abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO besitzt vier unverlierbare Kombikopf-Schrauben – mit Schnellschraub-Doppelgewinde und innenliegendem Schlitzantrieb. So können Sie das Gehäuse zeitsparend und flexibel mit Inbus- oder Schlitzschraubendreher verschließen und öffnen. Die Kombikopf-Gehäuseschrauben sind aus Kunststoff gefertigt und weitaus beständiger als Metallschrauben.

Ihre Ansprechpartner:

- **allgemeine Anfragen und Anfragen zum Geschäftsbereich Industriesteckvorrichtungen:**
Johannes Brand, Tel.: +49 2723 41-3606, Mail: johannes.brand@MENNEKES.de
Simon Ratmann, Tel.: +49 2723 41-6420, Mail: simon.ratmann@MENNEKES.de
- **Anfragen zum Geschäftsbereich Elektromobilität:**
Christina Debus, Tel.: +49 2723 41-7015, Mail: christina.debus@MENNEKES.de und
Alexander Gehb, Tel.: +49 2723 41-211, Mail: alexander.gehb@MENNEKES.de

Sicher und einfach bedienbar – mit der DUO-Verriegelung

Egal, ob Sie als Fachkraft eine Steckdose installieren, warten oder bei der täglichen Arbeit bedienen: die sichere und simple Handhabung ist das A und O. Die Wandsteckdose DUO von MENNEKES gibt Ihnen Sicherheit und Komfort im Doppelpack.

Duo-Verriegelung 1: Die Wandsteckdose DUO ist mit einem Lasttrennschalter mit griffigem Drehknopf ausgestattet. Solange kein Stecker in der Steckdose steckt, steht der Schalter auf „off“. Die Steckdose ist gesichert und durch sie fließt kein Strom. Ausschließlich in dieser „Off“-Stellung können Sie einen Stecker in die Steckdose stecken oder aus dieser ziehen – zu Ihrer Sicherheit.

Duo-Verriegelung 2: Wenn ein Stecker in der Steckdose steckt, können Sie den Schalter bedienen und auf „on“ stellen. Dadurch verriegelt die Steckdose mechanisch – und der Stecker kann unter Stromlast nicht gezogen werden. So fließt sicher und störungsfrei Strom für die Versorgung Ihrer Anlagen und Maschinen.

Sie müssen absolut auf Nummer sicher gehen? Am Drehknopf des Schalters der Wandsteckdose DUO können Sie durch eine Öffnung ein eigenes Lockout-Tagout-Vorhängeschloss einhängen. So lässt sich der Schalter im abgeschalteten Zustand gegen ungewolltes Wiedereinschalten zusätzlich sichern – und ist selbst bei gestecktem Stecker nicht anschaltbar. Damit sind Sie z.B. bei Wartungsarbeiten perfekt geschützt, Maschinen oder Anlagen werden nicht unbeabsichtigt mit Strom versorgt und Unfälle vermieden.

Kraftsparende Kontakthülsen-Technologie

Die Wandsteckdose DUO ist mit der Kontakthülsen-Technologie X-CONTACT® ausgestattet. Hier sind die Hülsen in X-Form geschlitzt und bestehen aus federndem, elastischem Material. So drückt beim Stecken der Stift des Steckers die Kontakthülsen-Öffnung der Steckdose einfach auf. Stecker und Steckdose verbinden sich dadurch sicher. Und: Sie können den Stecker besonders leicht an der Steckdose stecken und ziehen – bei bis zu 50 Prozent weniger Kraftaufwand.

Bei der Wandsteckdose DUO, die die Schutzart IP 67 erfüllt, ist der Klappdeckel mit einer genoppten Gummierung ausgestattet. So ist er selbst bei Feuchtigkeit und Nässe äußerst griffig – und kann besonders sicher geöffnet und geschlossen werden. Der robuste Klappdeckel der Steckdose lässt sich einfach öffnen. Das Öffnen erfolgt nach oben, nicht in Richtung Wand. Eine Kollision mit den unten eingeführten Kabeln und der Kabelverschraubung wird somit vermieden.

Ihre Ansprechpartner:

- allgemeine Anfragen und Anfragen zum Geschäftsbereich Industriesteckvorrichtungen:

Johannes Brand, Tel.: +49 2723 41-3606, Mail: johannes.brand@MENNEKES.de
Simon Ratmann, Tel.: +49 2723 41-6420, Mail: simon.ratmann@MENNEKES.de

- Anfragen zum Geschäftsbereich Elektromobilität:

Christina Debus, Tel.: +49 2723 41-7015, Mail: christina.debus@MENNEKES.de und
Alexander Gehb, Tel.: +49 2723 41-211, Mail: alexander.gehb@MENNEKES.de

Robust und langlebig

Die Gehäuse der Wandsteckdose DUO werden aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Sie erhalten die Produktlösung wahlweise mit Gehäuse aus technischem Thermoplast oder mit Gehäuse aus einem chemikalienbeständigen Kunststoff. Die verwendeten Kunststoffe sind bruchstark und schlagfest, elektrisch gut isolierend, hitzebeständig und kältefest. Der Spezialkunststoff schützt zudem vor aggressiven Stoffen wie Chemikalien, Ölen, Fetten, Laugen und salzhaltigem Seewasser.

Je nach Variante erfüllt die Wandsteckdose DUO die Schutzart IP 44 oder IP 67 und verfügt über geschäumte Dichtungen – so ist sie bestens gegen kleine Fremdkörper und allseitiges Spritzwasser bzw. gegen Staub und das Eindringen von Wasser geschützt. Damit halten Sie eine Produktlösung in den Händen, die äußerst robust und witterungsbeständig ist – für einen jahrelangen, sicheren Gebrauch.

Das Gehäuseunterteil der Wandsteckdose von MENNEKES bekommen Sie in standardisierten Maßen und es hat die gleichen Maße wie das Gehäuseunterteil der bisherigen Wandsteckdose DUO. Somit können Sie eine ältere Wandsteckdose DUO einfach durch die neue ersetzen.

Über einen zentral angebrachten QR-Code stehen Ihnen Montage- und Betriebsanleitung, Zubehör oder Ersatzteile, Konformitätserklärungen und weitere Dokumente zur Wandsteckdose DUO jederzeit direkt zur Verfügung.

Weitere Infos zur Wandsteckdose DUO gibt es auf einer multimedialen Webseite mit erklärenden Fotos, Videos und Animationen: www.MENNEKES.de/wandsteckdoseDUO

Ihre Ansprechpartner:

- **allgemeine Anfragen und Anfragen zum Geschäftsbereich Industriesteckvorrichtungen:**
Johannes Brand, Tel.: +49 2723 41-3606, Mail: johannes.brand@MENNEKES.de
Simon Ratmann, Tel.: +49 2723 41-6420, Mail: simon.ratmann@MENNEKES.de
- **Anfragen zum Geschäftsbereich Elektromobilität:**
Christina Debus, Tel.: +49 2723 41-7015, Mail: christina.debus@MENNEKES.de und
Alexander Gehb, Tel.: +49 2723 41-211, Mail: alexander.gehb@MENNEKES.de

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem

presse@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de



Foto (MENNEKES): Die neue abschaltbar-verriegelte Wandsteckdose DUO in 16 und 32 A bietet dem Elektroprofi zahlreiche Vorteile bei der täglichen Arbeit.

Ihre Ansprechpartner:**- allgemeine Anfragen und Anfragen zum Geschäftsbereich Industriesteckvorrichtungen:**

Johannes Brand, Tel.: +49 2723 41-3606, Mail: johannes.brand@MENNEKES.de

Simon Ratmann, Tel.: +49 2723 41-6420, Mail: simon.ratmann@MENNEKES.de

- Anfragen zum Geschäftsbereich Elektromobilität:

Christina Debus, Tel.: +49 2723 41-7015, Mail: christina.debus@MENNEKES.de und

Alexander Gehb, Tel.: +49 2723 41-211, Mail: alexander.gehb@MENNEKES.de

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem

presse@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

Die MENNEKES Gruppe ist führender Hersteller von Industriesteckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen. Seit 2014 ist unser Ladestecker „Typ 2“ per EU-Gesetz der Standard für E-Fahrzeuge in ganz Europa. Unser 1935 gegründetes mittelständisches Familienunternehmen aus dem Sauerland ist mit Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 90 Ländern präsent und beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere robusten, langlebigen Steckvorrichtungen in verschiedensten Ausführungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Strom sicher und stabil fließen muss – etwa in der Industrie, bei Bahn- und Verkehrsbetrieben, im Berg- und Schiffsbau, in Container- und Flughäfen, auf Messegeländen, in Stadien oder in Serverzentren. Im Bereich Elektromobilität bieten wir passende Lösungen und die Infrastruktur für die Mobilität der Zukunft: Unser Angebot umfasst Ladestecker und -kabel, intelligente Ladesäulen und Wallboxen sowie Abrechnungsdienstleistungen und ein geschultes Partnernetzwerk – für zuhause, Industrie, Gewerbe und den öffentlichen Bereich. Für die Automobilindustrie fertigen wir Lade-Inlets und Ladekabel für E-Autos. Die MENNEKES Gruppe erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von über 250 Millionen Euro.

Weitere Informationen unter www.MENNEKES.de sowie auf [Facebook](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Xing](#) und [kununu](#).

Ihre Ansprechpartner:**- allgemeine Anfragen und Anfragen zum Geschäftsbereich Industriesteckvorrichtungen:**

Johannes Brand, Tel.: +49 2723 41-3606, Mail: johannes.brand@MENNEKES.de

Simon Ratmann, Tel.: +49 2723 41-6420, Mail: simon.ratmann@MENNEKES.de

- Anfragen zum Geschäftsbereich Elektromobilität:

Christina Debus, Tel.: +49 2723 41-7015, Mail: christina.debus@MENNEKES.de und

Alexander Gehb, Tel.: +49 2723 41-211, Mail: alexander.gehb@MENNEKES.de