MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Wandsteckdose
Bestellnr. 5002

- Schraubkontakt
- abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1111 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 168	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g.	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.