MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 742

- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	7 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	195 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32
2 MB 217	Pole	7	7
Maße in mm	a	147	180
	b	67	77
	h	76	89,5
	n	110	135
	y	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5
schnitt von bis mm²		—2,5	—6

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.