MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose
Bestellnr. 2841

- Schraubkontakt
- Neigung 20°

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p
Volt	50 V
Uhrzeitstellung	10 h
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	68x62 mm
Bohrloch	53x47 mm
Neigung	20 °
Gewicht	125 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
1 MB 231	Pole	2	3	2	3
Maße in mm	a	68	68	68	68
	b	62	62	62	62
	c	42	42	42	42
	d	53	53	53	53
	e	47	47	47	47
	f	4,5	4,5	4,5	4,5
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	72	72	72	72
	k	32	32	32	32
	l	55	55	55	55
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm²		—10	—10	—10	—10

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.