MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 3485

- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Flansch	100x92 mm
Bohrloch	85x77 mm
Neigung	20 °
Gewicht	209 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 466	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	66	66	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	106	109	109	113
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —6	2,5 —6	2,5 —6

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.